

HOLEX**Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 115 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565284 40
GTIN	4062406159399
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

long life – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø tarczy	115 mm
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	skośne
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)

oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe