

**HOLEX®****Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 125 mm, Ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565295 40
GTIN	4062406159610
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- **Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.**

**speed** – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

**Zastosowanie:**

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: płaskie

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	płaskie
Ø tarczy	125 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s