

HOLEX®**Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 178 mm, Ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565296 80
GTIN	4062406159672
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

- **Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.**
- **Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.**
- **Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.**
- **Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.**

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: płaskie

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	płaskie
Ø tarczy	178 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 178 mm

zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s