

HOLEX®**Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 125 mm, Ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

565295 60

GTIN

4062406159627

Klasa artykułu

52M

Opis**Wykonanie:**

- Wysokiej jakości korund cyrkonowy (ZA) zapewnia bardzo dobrą wydajność szlifowania.
- Talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Najlepsze rezultaty na szlifierkach kątowych wszystkich klas mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: płaskie

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ø otworu | 22,23 mm |
| opis kształtu | płaskie |
| Materiały ściernie | Korund cyrkonowy (ZA) |
| oznaczenie ziarnistości | ZA |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 125 mm |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| zoptymalizowane dla materiału | stal |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |