

**DNMG 150608, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PS
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4 mm
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia