

**WNMG 080404 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	WQ
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia