

**VBMT 160404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 160404 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 390 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 390 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	HQ
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia