



Napinacze dwuklinowe, gwint M: M6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370010 M6
GTIN	4046368807505
Klasa artykułu	37M

Opis

Wykonanie:

- **Aluminiowy profil ze stalowym klinem zawiera śrubę.**
- **Mocowanie wielopunktowe, oszczędność miejsca.**

Zastosowanie:

Przeznaczony szczególnie do mocowania okrągłych i płaskich części.

długość L: 23,8 mm
 szerokość B: 18,6 mm
 wysokość H: 19 mm
 B₁: 16,1 mm
 H₁: 19,05 mm
 B₂: 19 mm

Opis techniczny

pasuje do szerokości klucza do rub z łbem walcowym o gniedzie szeciokształnym	5 mm
B ₁	16,1 mm
wysokość H ₂	9,5 mm
siła mocowania	6,7 kN
gwint M	M6

B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
maks. rozprężenie	20,3 mm
maks. moment dokręcania	14,3 N·m
długość L	23,8 mm
wysokość H	19 mm
szerokość B	18,6 mm