

**Garant****Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA stożkowe, Ø 115 mm, Ziarnistość: 60**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	565264 60
GTIN	4062406162382
Klasa artykułu	51M

## Opis

### Wykonanie:

- Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

**long life** – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

### Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

Ø tarczy	115 mm
opis kształtu	skośne

ziarnistość	60
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ścierne	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne wachlarzowe