



Tarcze ściernie wachlarzowe long life ZA poprzecznie, Ø 125 mm, Ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	565265 40
GTIN	4062406162412
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

- Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
- Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
- Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
- Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
- Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

long life – bardzo ściśle ułożenie listków zapewnia **maksymalną trwałość**.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: INOX

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

ziarnistość	40
opis kształtu	skośne
Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s