

**Garant****Tarcze ściernie wachlarzowe speed ZA płasko, Ø 115 mm, Ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	565274 60
GTIN	4062406162467
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

- **Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.**
- **Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.**
- **Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.**
- **Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.**
- **Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.**

**speed** – płaskie ułożenie listków zapewnia **wysoką objętościową wydajność skrawania** i długą trwałość.

**Zastosowanie:**

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: płaskie

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

Ø tarczy	115 mm
----------	--------

ziarnistość	60
opis kształtu	płaskie
Ø otworu	22,23 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe