

Garant**Zestawy ostrzy HiPer-Drill m7, HB3040, Ø D: 29 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 231645 29 |
| GTIN | 4062406163068 |
| Klasa artykułu | 21M |

Opis**Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym $\leq 20 \mu\text{m}$. Do otworów o dokładności do IT9.

Specjalne zaostrenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia do $12 \times D$.

Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

wskazówka:

Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie $1 \times D$.

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich $5 \times D$.

Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

zastosowanie wiertel: Wiercenie pakietowe

dla elementu podstawowego Ø D: 29 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,35 mm/obr.

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------------------|
| Seria | HiPer-Drill |
| Ø D | 29 mm |
| dla elementu podstawowego Ø D | 29 mm |
| zastosowanie wiertel | Wiercenie pakietowe |
| posuw f w stali < 750 N/mm ² | 0,35 mm/obr. |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| powłoka | TiAlN |
| zastosowanie | warunkowo nawiercanie skośne |
| zastosowanie | warunkowo wiercenie pakietowe |
| Gatunek | HB3040 |
| Materiał ostrza | HM |
| kąt wierzchołkowy | 120 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |