

Garant

Wózek transportowy CNC z kółkami gumowymi pełnymi, szerokość użytkowa: 627 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970046 627
GTIN	4062406163129
Klasa artykułu	91L

Opis**Wykonanie:**

Podwozie i konstrukcja z blachy stalowej ściany boczne perforowane co 25 mm, do montażu szyn do podwieszania i modułów narzędziowych. Po 2 uożyskowane kulkowo kółka stałe z hamulcem i kółka skrętne (160 mm) oraz 4 duże uchwyty do pchania zapewniają bezpieczną obsługę z każdej strony. Półka z blachy stalowej (dł.xszer.xgłęb. 150x452x30 mm).

Powłoka lakiernicza:

Podwozie i ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1200 mm

szerokość podstawy: 675 mm

głębokość podstawy: 800 mm

szerokość użytkowa: 627 mm

liczba szyn do podwieszania (z każdej strony): 2

liczba modułów narzędziowych (z każdej strony): 4

Opis techniczny

wysokość	1200 mm
----------	---------

szerokość użytkowa	627 mm
Nośność maksymalna	400 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	800 mm
liczba szyn do podwieszania (z każdej strony)	2
szerokość podstawy	675 mm
szerokość	675 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość podstawy	800 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
Ø koła	160 mm
liczba modułów narzędziowych (z każdej strony)	4
Grubość materiału	0,9 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC