

**Szyny Multifix z uchwytem podstawowym Vario, szerokość: 240 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955340 240
GTIN	4062406163211
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Z uchwytem GARANT Vario nr 955835 można zamontować szynę w żądanym miejscu pod kątem w zakresie 0–45° (z ustalonymi położeniami). Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe oraz modulem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 940). Nośność szyny Multifix można zwiększyć przez założenie następných uchwytów podstawowych Vario, nr 955835 każdorazowo o 10 kg (maks. o 50 kg).

Pasuje do :

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

w dostawie::

W komplecie dwa uchwyty podstawowe Vario nr 955835.

wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 90 mm

szerokość: 240 mm

szerokość użytkowa: 234 mm

nośność: 20 kg

masa: 0,8 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa	234 mm
masa	0,8 kg

wysokość	90 mm
nośność	20 kg
szerokość	240 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD

Akcesoria

Uchwyty podstawowe Vario typ 1	955835 1
Multifix pasują do typu 300	928201 300