

**Garant**

**Wózek transportowy z kółkami poliuretanowymi, szerokość użytkowa mm/  
model: 452/A**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Klasa artykułu	91L

**Opis****Wykonanie:**

Stabilne podwozie z 2 kółkami stałymi na łożyskach kulkowych i 2 kółkami skrętnymi z hamulcem (Ø 160 mm). Słupki są przykręcane do podwozia i uchwyty do pchania. Ścianki boczne z perforacją o module 25 mm do zawieszania szyny nośnej i modułów narzędziowych.

**w dostawie::**

Wózek transportowy z 2 ścianami bocznymi, uchwytem do pchania i kółkami poliuretanowymi.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, ścianki boczne – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Pasujące szyny do zawieszania modułów narzędziowych GARANT typu tool-UNIT zob. nr 970110, a moduły narzędziowe GARANT typu tool-UNIT zob. nr 971000. Pasujące moduły zob. nr 970125 lub nr 970130.

**Opis techniczny**

wysokość	925 mm
liczba modułów narzędziowych (1 poziom)	5

Ø koła	160 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość podstawy	500 mm
Nośność maksymalna	400 kg
głębokość podstawy	800 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	Poliuretan
szerokość użytkowa	452 mm
głębokość	800 mm
liczba szyn nośnych (1 poziom)	3
szerokość	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Transporter CNC

## Akcesoria

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK100	970125 HSK100
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK50	970125 HSK50
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK40	970125 SK40
Półki z pokrywą do wózków transportowych szerokość 452 mm	970175 452
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI20	970125 VDI20
Półki do wózków transportowych szerokość 452 mm	970170 452
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C4	970125 C4

Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI30	970125 VDI30
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu 0	970125 0
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C6	970125 C6
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK80	970125 HSK80
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK40	970125 HSK40
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT szerokość 452 mm	970110 452
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu VDI40	970125 VDI40
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C5	970125 C5
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu C8	970125 C8
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK50	970125 SK50
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu SK30	970125 SK30
Moduły z uchwytemi narzędziowymi do uchwytów narzędziowych typu HSK63	970125 HSK63