

**Szyny Multifix z uchwytem podstawowym Vario, szerokość: 940 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955340 940
GTIN	4062406163235
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Z uchwytem GARANT Vario nr 955835 można zamontować szynę w żądanym miejscu pod kątem w zakresie 0–45° (z ustalonymi położeniami). Do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizernami na wkłady piankowe oraz modulem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 940). Nośność szyny Multifix można zwiększyć przez założenie następných uchwytów podstawowych Vario, nr 955835 każdorazowo o 10 kg (maks. o 50 kg).

Pasuje do :

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

w dostawie::

W komplecie dwa uchwyty podstawowe Vario nr 955835.

wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 90 mm

szerokość: 940 mm

szerokość użytkowa: 934 mm

nośność: 20 kg

masa: 2 kg

Opis techniczny

masa	2 kg
nośność	20 kg

szerokość	940 mm
wysokość	90 mm
szerokość użytkowa	934 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD

Akcesoria

Multifix pasują do typu 1000	928201 1000
Uchwyty podstawowe Vario typ 1	955835 1