

Garant GRIDLINE

Szafa Tool-UNIT (bez modułu UNIT) z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, liczba modułów: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971201 2000
GTIN	4062406163402
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. 6 par szyn mocujących i 6 szyn nośnych modułów Tool-UNIT dla maksymalnie 18 modułów Tool-UNIT. Wysokość położenia szyn mocujących regulowana co 25 mm. Maksymalna nośność całkowita **parę szyn mocujących wynosi 200 kg, a jednej szyny 150 kg**. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i szyny nośne – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
-----------	--------

szerokość	1000 mm
masa	81 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
wysokość	2000 mm
szerokość w G	40
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	Drzwi skrzydłowe z blachy, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szyna nośna do modułu narzędziowego Tool-UNIT do szaf/przegród o szerokości 40	971270 40
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20	971525 20