

**Garant****Rozwiertaki maszynowe, czołowe** **Możliwość konfiguracji średnicy i pasowania, Ø nom. DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162830 8
GTIN	4062406166410
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

Czołowo skrawający rozwiertak maszynowy zapewniający możliwie **najdokładniejsze utrzymywanie wymiarów. Zoptymalizowane skrawanie czołowe** umożliwia **precyzję dokładności prowadzenia w osi** wierconego otworu. Wersja z rowkami prostymi i **długimi rowkami wiórowymi** zapewniająca optymalne odprowadzanie wiórów.

**Zastosowanie:**

Do korekty niewielkich błędów pozycjonowania powstałych podczas wcześniejszej obróbki otworów. Do wykonywania otworów leżących za sobą dokładnie w jednej linii. W przypadku wysokich wymagań dotyczących prostoliniowości otworu. Rozwiercanie aż do podstawy otworu oraz otworów przelotowych.

chwyt: Kołek walcowy z e9

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 7,631 - 8,2 mm

Skrawanie czołowe: 3 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 24 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 71 mm

długość całkowita L: 117 mm

Liczba ostrzy Z: 6

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
zakres Ø	7,631 - 8,2 mm
Liczba ostrzy Z	6
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	71 mm

długość całkowita L	117 mm
Skrawanie czołowe	3 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	24 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	Norma zakładowa
chwyt	Kołek walcowy z e9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami