

 GRIDLINE

## Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 30G, do uchwytów narzędziowych typu: C8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971560 C8
GTIN	4062406165260
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Pasuje do :

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 30G (szafy o szerokości 60G mają 2 przegrody po 30G).

#### Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 54 mm

głębokość: 135 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 6

odstęp osiowy A: 104 mm

### Opis techniczny

wysokość	54 mm
głębokość	135 mm
liczba uchwytów narzędziowych	6
do uchwytów narzędziowych typu	C8
odstęp osiowy A	104 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

---

## Aksesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego typ C8

947390 C8