

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa, głębokość 28G, 4 moduły wysuwane prowadzone po podłożu,
Wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971625 1000
GTIN	4062406165499
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa pionowa 30×28G z półkami wysuwanymi. Zamknięcie uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cynkowane ogniowo ramy modułów są czołowo perforowane co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, szyn nośnych, półek korytkowych i blach perforowanych.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, moduły wysuwane – szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

W przypadku modułów wysuwanych o szerokości 330 mm pasują 2 wsporniki umieszczone obok siebie. Szafy pionowe mogą być ustawiane tylko na **absolutnie równych podłożach!**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 28

półka pionowa z szufladami o szerokości: 160 mm

Opis techniczny

półka pionowa z szufladami o szerokości	160 mm
głębokość	700 mm
szerokość użytkowa półek pionowych	153 mm
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
masa	188 kg
wysokość	1000 mm
szerokość w G	30
głębokość w G	28
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	750 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność półki pionowej	600 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	2400 kg
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe CNC do dużych obciążeń