

Garant GRIDLINE

Obudowy ESD 16G z szufladami na rolkach, Wysokość obudowy w mm / liczba szuflad: 500/4 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Z 4 kółkami skrętnymi (2 z hamulcem) Ø 125 mm z odpornymi na ścieranie, **przewodzącymi kołami**. Szuflady z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu.

Zastosowanie:

Obudowy szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych nr 972010–972022 lub stołów warsztatowych ESD nr 972160–972185.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50; 75; 100; 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
 wysokość: 675 mm
 szerokość: 400 mm
 głębokość: 650 mm
 wysokość użytkowa: 425 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 12
 głębokość użytkowa szuflad w G: 20

Opis techniczny

wysokość	675 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość użytkowa	300 mm
ComfortClose	nie
z podwyższoną krawędzią	nie
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
głębokość użytkowa	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Liczba szuflad	4
masa	54 kg
Nośność maksymalna	250 kg
wysokość użytkowa	425 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20

głębokość	650 mm
szerokość	400 mm
Grubość materiału	1 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Przejezdna szafa narzędziowa ESD