

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg ESD, liczba modułów: 900mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972180 900
GTIN	4062406166991
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 972195 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Brak możliwości uziemienia przez nóżki.

Opis techniczny

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wysokość	900 mm
głębokość	700 mm

szerokość	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Segmenty nóg