

Garant GRIDLINE

Kolumny wsporcze ESD, wysokość: 481 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972080 481
GTIN	4062406167134
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Z solidnej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier, ponieważ montaż odbywa się bez węzłówki. Rowki do zawieszanie co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów, jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe. Dostawa parami.

Pasuje do :

stanowisk roboczych i narożnikowych stanowisk pracy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Brak możliwości zawieszania par ramion nośnych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość: 40 mm

głębokość: 100 mm

maks. liczba ścian perforowanych: 2 × nr 972100 lub nr 972101

masa: 3 kg

Opis techniczny

głębokość	100 mm
Seria	Stanowiska robocze
masa	3 kg
maks. liczba ścian perforowanych	2 × nr 972100 lub nr 972101
szerokość	40 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Słupki nośne ESD do stołów warsztatowych