

 GRIDLINE

Listwy zasilające ESD z 2 gniazdami wtykowymi 250 V, pasują do typu: 1500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972201 1500
GTIN	4062406167585
Klasa artykułu	9GW

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, **budowa modułowa**. Wszystkie zespoły elektryczne z **kablem i wtyczką**. Moduły lub osłony mogą być dowolnie zmieniane lub ustawiane.

Pasuje do :

Słupki nośne nr 972080. Montaż przez **zawieszenie**.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

- **Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych ESD.**
- **Pierwsze przyłączenie oraz przyłączenie przewodów elektronicznych z wtykami męskimi/żeńskimi może przeprowadzić tylko wykwalifikowany elektryk!**
- **Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego – zob. str. 168.**

Grubość materiału: 1,5 mm

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość: 1420 mm

prześwit roboczy: 160 mm

jednostki podziału: 13 E

Opis techniczny

prześwit roboczy	160 mm
jednostki podziału	13 E
szerokość	1420 mm
pasują do typu	1500 mm
liczba gniazd wtykowych 250 V	2

Grubość materiału	1,5 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD