

Garant GRIDLINE

Półka ESD z blachy stalowej, pasują do typu: 1500**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972111 1500
GTIN	4062406167448
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Z przewodem uziemiającym. Ścianka przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę.

Zakres regulacji na **głębokość 110 mm**. Możliwość blokowania w położeniu **poziomym 90°** i **ukośnym 110°**.

Pasuje do :

Montaż przez **zawieszenie** w słupkach nośnych i wózku na materiały (rozm. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość użytkowa: 1380 mm

głębokość użytkowa: 300 mm

prześwit roboczy: 80 mm

zakres regulacji głębokości: 110 mm

Opis techniczny

zakres regulacji głębokości	110 mm
prześwit roboczy	80 mm
szerokość użytkowa	1380 mm
głębokość użytkowa	300 mm
wykonanie półek	standardowa
Grubość materiału	1,5 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Półka