

Garant

**Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, z kółkami, niskie,
Typ: ESD**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne robocze krzesło obrotowe z synchronicznym układem mechanicznym. Siedzisko i oparcie ze **specjalnego materiału przewodzącego ładunki elektrostatyczne ESD**. Zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych. Przewodzący prąd, 5-ramienny podnózek z aluminium. Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu kompletu 5 kółek / ślizgów ESD.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**

Zastosowanie:

Do bezpiecznej, kontrolowanej pracy z elementami i urządzeniami wrażliwymi na ładunki elektrostatyczne. Zapobiega uszkodzeniu elementów elektronicznych przez niekontrolowane wyładowanie elektryczne.

Norma:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Opis techniczny

Zakres regulacji oparcia	60 mm
głębokość siedziska	450 mm
Wysokość oparcia:	600 mm
kolor tapicerki	antrac.
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
szerokość siedziska	470 mm
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	480 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe