



Endoskop wideo bez sondy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	492921
GTIN	4045197739049
Klasa artykułu	42L

Opis

Wykonanie:

Endoskop wideo HOLEX z dużym ekranem LCD z dobrym odwzorowaniem detali i różnorodnymi funkcjami. Osłona przeciwsłoneczna oferuje dodatkową ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dwa uchwyty ręczne pewnie trzymają urządzenie na miejscu. Urządzenie podstawowe jest kompatybilne ze wszystkimi sondami endoskopowymi HOLEX nr 492932-492942.

- urządzenie podstawowe z wyświetlaczem 7" LCD (wycinek ekranu 6")
- tryb zoom; cyfrowy zoom 3-stopniowy: 1,5x, 2x i 5x
- rejestracja obrazu i wideo do zapisu
- wyjście USB i AV. Przez zintegrowane wyjście USB i AV można przenieść obrazy i wideo na PC
- zintegrowane akumulatory litowo-jonowe wytrzymałej 5 godzin pracy
- ochrona IP55
- obraz obracany klawiszem o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zalety:

- niezwykle solidny i idealnie przystosowany do użytku na zewnątrz
- bardzo duże pole widzenia 6"
- rozdzielczość ekranu 640 x 480 px
- możliwość rozdzielenia ekranu na widok 0° i 90°
- możliwość komentowania dzięki funkcji nagrań głosowych. Za pomocą wbudowanego mikrofonu można wykonywać komentarze w czasie inspekcji. W ten sposób można zrezygnować z robienia notatek

- **wybrane ustawienia są wyraźnie wyświetlane bezpośrednio na ekranie.**

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Solidny, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa. Karta pamięci SD (16 GB), zasilacz (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), przewód USB, przewód AV, zestaw do czyszczenia. **Bez sondy.**

Wyp. dodatkowe:

Sondy endoskopowe nr 492932 – 492944.

format obrazu: JPEG / AVI (30 fps)

rozdzielczość wyświetlacza: 640×480 px

głębina ostrości nastawiana przez ogniskowanie: 16 – 60 mm

temperatura otoczenia: 0 - 60 °C

masa: 1,3 kg

Opis techniczny

masa	1,3 kg
temperatura otoczenia	0 - 60 °C
długość	240 mm
rozdzielczość wyświetlacza	640×480 px
szerokość	154 mm
wysokość	47 mm
format obrazu	JPEG / AVI (30 fps)
głębina ostrości nastawiana przez ogniskowanie	16 – 60 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
włącznik/wyłącznik	tak
Rodzaj produktu	Endoskopy

Akcesoria

Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492938 2000

Adapter do kierunku patrzenia 0° i 90°	492898
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 1500 mm	492944 1500
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 1000 mm	492937 1000
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 3000 mm	492944 3000
Sonda endoskopowa, półsztywna, przełączalna długość sondy 1000 mm	492932 1000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 2000 mm	492934 2000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492934 1000
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 1000 mm	492942 1000
Ośłona przeciwsłoneczna ze śrubą	492917
Adapter sieciowy5V	492919