

**Płytki do przecinania prawe, HU7310, szerokość skrawania W: 3,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273180 3,1
GTIN	4045197741141
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki do przecinania prawe 3,1 mm promień naroża: 0,2 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,1 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,1 mm
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HU7310
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	prawe

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne