

**Garant**

**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:  
4**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965900 4
GTIN	4045197742018
Klasa artykułu	91B

**Opis****Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.

Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Powłoka lakiernicza:**

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**Opis techniczny**

wykonanie stopnia	Stopień
Głębokość szczelbi / stopni	80 mm
wysokość wzdłużnic	73 mm
masa	6,6 kg
możliwość chodzenia	jednostronne
materiał	Aluminiowe
wysokość robocza około	3 m
wysokość platformy	0,93 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,5 m
długość drabiny	1,73 m
długość L	1,73 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące