

Garant

Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, z GripStep, liczba stopni wraz z podestem: 5

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 965901 5 |
| GTIN | 4045197742056 |
| Klasa artykułu | 91B |

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.

Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

Z nakładką antypoślizgową **GripStep**.

Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| materiał | Aluminiowe |
| dolna szerokość zewnętrzna | 0,53 m |
| wykonanie stopnia | Stopień |
| możliwość chodzenia | jednostronne |
| wysokość robocza około | 3,25 m |
| długość drabiny | 1,98 m |
| wysokość platformy | 1,17 m |
| Głębokość szczelbi / stopni | 80 mm |
| masa | 7,5 kg |
| wysokość wzdłużnic | 73 mm |
| długość L | 1,98 m |
| Nośność drabin i stopni | 150 kg |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 |
| Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |