

**Garant****SOGX 050204, HB6715, Typ: GG**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 234037 GG     |
| GTIN             | 4045197742315 |
| Klasa artykułu   | 21E           |

## Opis

**Pasuje do:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

**wskazówka:**

Nie stosować jako ostrze wewnętrzne (dla ostrzy wewnętrznych konieczny jest materiał ostrzy HB630).

posuw f: 0,04 - 0,18 mm/obr.

## Opis techniczny

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| typ                                  | GG          |
| Seria                                | Power Drill |
| liczba wymian/ostrzy                 | 4           |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 050204 |
| Gatunek                              | HB6715      |
| Materiał ostrza                      | HM          |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| posuw f         | 0,04 - 0,18 mm/obr. |
| Rodzaj produktu | Wiercenie           |

### Dane użytkownika

|                               | przydatność | V <sub>c</sub> | kod ISO |
|-------------------------------|-------------|----------------|---------|
| żeliwo szare<br>(sferoidalne) | nadają się  | 200 m/min      | K       |
| suchy                         | nadają się  |                |         |