

Garant**SOGX 060305, HB6810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 234040 ALU |
| GTIN | 4045197742322 |
| Klasa artykułu | 21E |

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.
posuw f: 0,06 - 0,18 mm/obr.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| typ | Alu |
| Seria | Power Drill |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 060305 |
| Gatunek | HB6810 |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f | 0,06 - 0,18 mm/obr. |
| Rodzaj produktu | Wiercenie |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadają się | 500 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadają się | 300 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadają się | 220 m/min | N |
| maksymalnie na mokro | nadają się | | |