

Garant**SOGX 100408, HB6810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234070 ALU
GTIN	4045197742384
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.
posuw f: 0,08 - 0,21 mm/obr.

Opis techniczny

typ	Alu
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 100408
Gatunek	HB6810
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,08 - 0,21 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadają się	500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się	220 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadają się		