

**Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 200/20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

**Zalety:**

- **ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym**
- **odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.**

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	200 mm
śruba klina zaciskowego	229721
Liczba ostrzy Z	20
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	209 mm
długość całkowita $L_{ges}$	63 mm

klina zaciskowego	229720
pasująca wymienna płytka skrawająca	PN.. 1106
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6 mm
Ø otworu uchwytu	60 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	70 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

---

## Akcesoria

Klin zaciskowy	229720
śruba klina	229721