


PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, typ: GG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	223316 GG
GTIN	4960664732913
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.

GH - wytrzymała krawędź skrawająca.

ostrze czołowe: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,3 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Seria	Głowice do planowania
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMG 1106XNEN-GH
Gatunek	PR1525

Materiał ostrza

HM

ostrze czołowe

2 mm