

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223308 GG
GTIN	4960664732869
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.  
GM - zastosowanie ogólne.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

ostrze czołowe: 2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	GG
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMG 1106XNEN-GM
Gatunek	PR1510
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	2 mm
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	180 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		