

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223310 GG
GTIN	4960664732906
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GM - zastosowanie ogólne.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

ostrze czołowe: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,25 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,25 mm
typ	GG
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMG 1106XNEN-GM
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	2 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	180 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		