

**Garant**
**POMX 0704ZEER M, HB9525, Typ: ST900**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

### wskazówka:

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3,61 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 1 mm

## Opis techniczny

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	3,61 mm
posuw $f_z$ na ząb	1 mm
typ	ST900
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 0704ZEER M
Gatunek	HB9525
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	420 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	400 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	380 m/min	P
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		