

**XDPT..ER-D41, SP6519, wielkość płytek skrawających: 09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221936 09
GTIN	4056544157386
Klasa artykułu	28E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,3 - 2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDPT090408-ER-D41

typ: uniw.

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2,01 mm

Opis techniczny

typ	uniw.
wielkość płytek skrawających	09
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDPT090408-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p,max}$	2,01 mm
promień naroża	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	SP6519
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,3 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania