

Garant**RDHX 1003 MOT dodatnia, HB7635, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212249 INOX
GTIN	4045197746627
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 2$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHX 1003 MOT
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7635
posuw f_z na ząb	0,22 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		