

**Garant****APMT 180512 ER, HB8630, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215282 INOX
GTIN	4045197747747
Klasa artykułu	21A

## Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 9$  mm.

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
typ	INOX
promień naroża	1,2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180512 ER
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		