

**Garant****APMT 180520 ER, HB8630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215284 INOX
GTIN	4045197747785
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ maks.}} = 9$  mm.

**Opis techniczny**

typ	INOX
posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
promień naroża	2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 180520 ER
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		