

**HOLEX®****Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Klasa artykułu	220

## Opis

### Wykonanie:

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

### Ważne:

Bez Powercard!

### wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytka musi być **zawsze obracana we wskazanym kierunku**.

Stosować wkręta dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP**.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie narożników

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość całkowita  $L_{ges}$ : 50 mm

Ø otworu uchwyty: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: SOMT 09T304

śruby mocujące: 219810 (9IP; 2,2 Nm)

## Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	27 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	50 mm
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	80 mm
Liczba ostrzy Z	6
pasująca wymienna płytko skrawająca	SOMT 09T304
Seria	Głowice do płaszczyzn / kątowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie narożników
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219810
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2