

Garant GRIDLINE

Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 60**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958170 60
GTIN	4062406188740
Klasa artykułu	9GI

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do :

Szafy nr 941001 – 941077, nr 942701 – 942867.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 60

Pasują do obudowy o głębokości w G: 28

Opis techniczny

wysokość	50 mm
głębokość	700 mm
szerokość	1500 mm
Pasują do obudowy o głębokości w G	28
Pasują do obudowy o szerokości w G	60
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokół z wanną ociekową