

Garant**Noże, lewa, wielkość chwytu: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273911 20
GTIN	4045197763112
Klasa artykułu	21W

Opis**wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **prawych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **lewych płyt**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość funkcjonalna L₄: 25,2 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 125 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 13

Opis techniczny

szerokość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25,2 mm
długość całkowita L	125 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
Wielkość chwytu	20 mm
rodzaj zastosowania	lewa
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279921
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 13	279815 13