

Garant**Noże, lewa, wielkość chwytu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273911 25
GTIN	4045197763129
Klasa artykułu	21W

Opis**wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **prawych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **lewych płyt**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Szerokość funkcjonalna L₄: 30,2 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 13

Opis techniczny

Wielkość chwytu	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 13
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	30,2 mm
rodzaj zastosowania	lewa
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa

279921

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruba zaciskowa Typ 13

279815 13