

**Garant****Wytaczaki, prawy, Ø chwytu DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273914 32
GTIN	4045197763143
Klasa artykułu	21W

**Opis****wskazówka:**

Do **prawych uchwytów** należy używać **lewych płyt**, do **lewych uchwytów** należy używać **prawych płyt**.

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	279815 13
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	23 mm
Wysokość płytki L <sub>2</sub>	15 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	40 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Rodzaj produktu	Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba zaciskowa Typ 13	279815 13

## Karta danych

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500