

**Garant****SNMG 150608, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 150608 HB7020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia