



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego prawe, Wielkość chwytu: 16 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 290000 16 |
| GTIN | 4030741659652 |
| Klasa artykułu | 29I |

Opis

Wykonanie:

górną krawędź chwytu = wysokość kłków

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Click-Pin: szybsza i łatwiejsza wymiana rolek.

dla profilu radełkowania: RBR 1×BL

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do \varnothing radełkowania d_1 : 10 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

oś krążka: 299910 2

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| szerokość chwytu | 16 mm |
| zakres roboczy | 3 - 50 mm |
| do otworów radełek $\varnothing d_2$ | 4 mm |
| wysokość chwytu | 16 mm |
| oś krążka | 299910 2 |
| do \varnothing radełkowania d_1 | 15 mm |
| do \varnothing radełkowania d_1 | 10 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| do szerokości radełkowania b | 4 mm |
| dla profilu radełkowania | RBL 1×BR |
| dla profilu radełkowania | RAA 1×AA |
| dla profilu radełkowania | RGV30° 1×GE30° |
| dla profilu radełkowania | RGV30° 1×GE30° |
| dla profilu radełkowania | RBR 1×BL |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Osie z HM | 290302 |
| Osie z HM HM Typ 1 | 299910 1 |
| Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 16 mm | 290025 16 |