



Narzędzie do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290010 12
GTIN	4030741657849
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 10 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 4 mm

zakres roboczy: 3 - 12 mm

oś krążka: 299910 5

Opis techniczny

wysokość chwytu	12 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	4 mm
zakres roboczy	3 - 12 mm
oś krążka	299910 5
do \varnothing radełkowania d_1	10 mm
szerokość chwytu	12 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe

dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

oś HM z powierzchnią płaską	290304
Osie z HM HM Typ 5	299910 5
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 12 mm	290025 12